


Lien en col de cygne



FONCTIONS

Lien distinct qui permet de relier deux barres de terre nVent ERICO ou plus

Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Cuivre

Table 1/1

Référence catalogue	Finition	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Poids unitaire
EEBDLC	Nu	50 mm	6 mm	0.3 kg
EEBDLT	Étamé	50 mm	6 mm	0.3 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La finition de l'étamage est de 8 microns selon la ASTM B545 classe "C" pour les environnement corrosifs.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE