

Étrier de ruban



FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du ruban	Type de ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)
DCA600	711760	Aluminium	25 x 3 mm	Isolé	20mm	13 mm
DCC316	711660	Laiton	31 x 6 mm	Nu	18mm	13 mm
DCC256	711230	Laiton	25 x 6 mm	Nu	20mm	14 mm
DCC506	711240	Laiton	50 x 6 mm	Nu	20mm	13 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
DCA600	711760	52 mm	7 mm	0.04 kg
DCC316	711660	56 mm	7 mm	0.067 kg

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
DCC256	711230	50 mm	7 mm	0.08 kg
DCC506	711240	75 mm	7 mm	0.16 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE