


Dispositif de protection contre les surtensions télécom



FONCTIONS

Solution de protection contre les surtensions rentable pour stations de base de télécommunications, en vue de protéger les circuits au point d'entrée


Enceinte robuste résistante aux intempéries pour les environnements agressifs

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	TSP48V12W
Tension nominale du système (Un)	0 - 48 VDC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	65 VAC 65 VDC
Courant de décharge nominal (In)	20kA 8/20 μ s
Courant de décharge maximal (Imax)	40kA 8/20 μ s
Niveau de protection en tension (haut), + à -	280 V @ 3 kA
Niveau de protection en tension (haut),+ à - à In	600V
Courant nominal de court-circuit (SCCR)	25kA
Fréquence	0 - 60 Hz
Modes de protection	Common Différentiel
Contacts distants	Oui

Référence catalogue	TSP48V12W
Indicateur d'état	Mechanical flag Contacts distants
Technologie	MOV avec déconnexion thermique
Connexion, torsadée	16 mm ² Max
Température	-40 to 80 °C
Matériau de l'armoire	Acrylonitrile Butadiene Styrene Polycarbonate
Classe d'étanchéité de l'armoire	IP 66
Fixation	Montage mural
Profondeur (D)	210mm
Hauteur (H)	520 mm
Largeur (W)	400 mm
Poids unitaire	10.5 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE