

Clip de conducteur universel en plastique



FONCTIONS

Fixe en sécurité des conducteurs ronds ou à ruban

Peut être fixé mécaniquement à une surface ou attaché aux bases adhésives en plastique

Résistant aux UV, conçu et testé pour une utilisation en extérieur

La performance du matériau UV satisfait les exigences de la norme UL@ 746C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température	Taille de conducteur	Taille du ruban	Profondeur (D)
PDCUC	711352	Polycarbonate	-20 to 120 °C	8 mm ² Torsadé, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Charge statique	Poids unitaire
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour utiliser l'adhésif de base, les températures d'installation recommandées sont limitées entre 15 °C et 38 °C (59 °F et 100 °F).



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE