

Tresse ronde BJ avec cosses serties



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Flexibilité à proximité du contact

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Cuivre
Finition:	Étamé
Température de fonctionnement:	105 °C Max

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Ampacité	Section transversale	Longueur (L)	Diamètre du fil	Taille de trou (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Ampacité	Section transversale	Longueur (L)	Diamètre du fil	Taille de trou (HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE