

Support compact de barre omnibus avec circuit neutre



CERTIFICATIONS





FONCTIONS

Design compact qui convient aux panneaux d'une profondeur de 400 mm (15 3/4")

Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l'écran de protection

S'installe rapidement et facilement

Sans halogène

Conforme RoHS


SPÉCIFICATIONS

Largeur de la barre collectrice:25 - 80 mmCourant nominal d'application typique:250 - 1600 ATension de fonctionnement maximale, CEI (UI):1000;1500Indice d'inflammabilité:UL® 94V-0Température de fonctionnement:-40 to 130 °C

Table 1/2										
Référence catalogue	Référence article	Matériau	Conformité	barre collectrice par phase	Épaisseur de barre collectrice	Largeur (W)				
CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Polyamide renforcé à la fibre de verre	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm				
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Polyamide renforcé à la fibre de verre	IEC® 60439.1, CEI® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1	10 mm	338 - 390 mm				

Table 2/2									
Référence catalogue	Référence article	A	В	С	D	x			
CBS-B2-5TN	551151	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm			
CBS-B1-10TN	551181	290 mm	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm			

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 - Customer Care
Option 2 - Technical
Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.