

Écrou de collier DRGN pour rail DIN asymétrique



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conçu pour être installé sur des profils DIN asymétriques

Comporte des trous filetés pour fixer l'équipement sur le profil DIN

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Largeur (W)	Hauteur (H)
DRGNM6	558080	Acier, Polyamide	M4	M6	12 mm	25 mm
DRGNM5	558070	Acier, Polyamide	M3	M5	12 mm	25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
---------------------	-------------------	----------------

DRGNM6	558080	0.04 kg
DRGNM5	558070	0.04 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE