

Barre de mise à la terre / neutre EB-12



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Barre rigide

Conforme RoHS


SPÉCIFICATIONS

Matériau: Laiton

Référence catalogue	EB12	EB12BLK200
Référence article	568610	568611
Nombre de connexions	12	12
Taille de conducteur, CEI	(2) 16 - 35 mm ² Torsadé (10) 4 - 16 mm ² Stranded	(2) 16 - 35 mm ² Torsadé (10) 4 - 16 mm ² Stranded
Taille du conducteur de la virole, CEI	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²

Référence catalogue	EB12	EB12BLK200
Taille de conducteur, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) N° 6 Torsadé (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) N° 6 Torsadé (10) #8 - #6 Stranded
Intensité nominale maximale	250A	250A
Profondeur (D)	6mm	6mm
Hauteur (H)	13 mm	13 mm
Largeur (W)	120 mm	120 mm
A	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Poids unitaire	0.07 kg	0.07 kg
Conformité	CEI® 61439,1	CEI® 61439,1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE