

Barre de mise à la terre et neutre EB-142/166



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais

Le plaquage au nickel résiste à la corrosion

Des supports simples ou doubles sont disponibles pour fixer les barres omnibus au rail DIN

Barre rigide

Couper à la longueur désirée

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Laiton

Finition: Nickelé

Référence catalogue	EB166	EB142
---------------------	-------	-------

Référence article	568667	568668
Nombre de connexions	166	142
Taille de conducteur, CEI	1,5 - 10 mm ² Torsadé	1,5 - 16 mm ² Torsadé
Intensité nominale maximale	40A	63A
Section transversale	64mm ²	80mm ²
Profondeur (D)	8mm	8mm
Hauteur (H)	8 mm	10 mm
Largeur (W)	1000 mm	1000 mm
Taille de trou (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Taille du filetage (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
Couple de serrage (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Poids unitaire	0.47 kg	0.58 kg
Conformité	CEI® 60998-2-1	CEI® 60998-2-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE