

Barre de mise à la terre / neutre EB-36



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Barre rigide


Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	EB36
Référence article	568620
Matériau	Laiton
Nombre de connexions	36
Taille de conducteur, CEI	(6) 16 - 35 mm ² Torsadé (30) 4 - 16 mm ² Stranded
Taille du conducteur de la virole, CEI	(6) 10 - 35 mm ² (30) 2.5 - 16 mm ²

Référence catalogue	EB36
Taille de conducteur, UL	(6) #6 Solid (30) #8 - #6 Solid (6) N° 6 Torsadé (30) #8 - #6 Stranded
Profondeur (D)	15mm
Hauteur (H)	17 mm
Largeur (W)	470 mm
A	19 mm
B	35 mm
X	16 x 7 mm
Poids unitaire	0.46 kg
Conformité	CEI® 61439,1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE