nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Console d'usinage manuel MFWC pour nVent ERIFLEX Flexibar

CERTIFICATIONS

RoHS

FONCTIONS

- Table modulaire avec grande surface de travail et d'entreposage pour outils manuels nVent ERIFLEX Flexibar
- Les outils peuvent être montés directement sur des tuiles interchangeables et permettent de déplacer rapidement les outils d'un niveau à l'autre
- Tuiles de contre-plaqué revêtu de bakélite anti-dérapante à fixer avec les boutons à ailette inclus
- Inclut un petit outil de cintrage et de pliage nVent ERIFLEX Flexibar
- Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée
- La poignée incorporée peut être rallongée pour accueillir de longues pièces de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Hauteur (H)	Longueur	Largeur (W)	A
MFWC	558940	Acier, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2			
Référence catalogue	**Référence article**	**Charge statique**	**Poids unitaire**
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMMES







AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.