

Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX Flexbus



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Met à niveau IP55 vers IP66 en ajoutant le tube thermo-rétrécissable

Augmente l'étanchéité à la poussière et à l'eau

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Taux de rétrécissement:	4:1
Température de fonctionnement:	-55 to 130 °C
Température de formage:	135 °C Min

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Poids unitaire
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C50 est adapté à la section du Conducteur Flexbus suivante : 220, 360, 545 et 640 mm².

Le Kit de mise à niveau FLEXCEIP66C100 est adapté à la section du Conducteur Flexbus suivante : 960, 1 280 et 1 810 mm².

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE