

Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced



FONCTIONS

Connecte la barre omnibus à l'appareillage de commutation fixe

Le kit comprend la barre omnibus nVent ERIFLEX Flexibar Advanced préformée avec des embouts et couvercles d'extrémité estampés

Le kit peut être utilisé dans trois configurations

Isolé par une gaine haute résistance, sans halogène, autoextinguible et à faible émission de fumée avec moins de 20 % en contact avec le conducteur pour une plus grande flexibilité

Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Indice de fumée, de toxicité et d'acidité:	CEI® 60754-2
Indice de résistance aux UV:	UL® 854;UL® 2556
Indice d'inflammabilité:	UL® 94V-0

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal d'application typique	Classification sans halogène	Classification à faible émission de fumée	Type	Poids unitaire
FLXADVKIT250 AT	534800	250 A	UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1	IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885	Triphasé	0.76 kg

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal d'application typique	Classification sans halogène	Classification à faible émission de fumée	Type	Poids unitaire
FLXADVKIT250 ATN	534805	250 A	UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1	IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885	Triphasé avec neutre	0.98 kg
FLXADVKIT630 AT	534810	630 A	UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1	IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885	Triphasé	2.1 kg
FLXADVKIT630 ATN	534815	630 A	UL® 2885, IEC® 60754-1, IEC® 62821-1	IEC® 61034-2, ISO 5659-2, UL® 2885	Triphasé avec neutre	3.1 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE