

# Tresse ronde RRCB en bobine, cuivre simple



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre

Matériau non magnétique

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
RRCB15-25	557440	150A	25mm <sup>2</sup>	1416	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm <sup>2</sup>	4236	0.15mm	25m
RRCB15-10	557420	75A	10mm <sup>2</sup>	560	0.15mm	25m
RRCB15-30	557450	180A	30mm <sup>2</sup>	1680	0.15mm	25m

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
RRCB15-16	557430	120A	16mm <sup>2</sup>	900	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm <sup>2</sup>	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm <sup>2</sup>	352	0.15mm	25m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Poids unitaire
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**