

Tresse ronde RTCB, cuivre étamé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre

Matériau non magnétique

Le fini étamé fournit une apparence antivol

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
RTCB15-10	557620	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RTCB15-100	557680	360A	100mm ²	5652	0.15mm	25m
RTCB15-10HL	503700	75A	10mm ²	560	0.15mm	100m

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
RTCB15-16	557630	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RTCB15-16HL	503710	120A	16mm ²	900	0.15mm	100m
RTCB15-25	557640	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RTCB15-25HL	503720	150A	25mm ²	1416	0.15mm	100m
RTCB15-30	557650	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RTCB15-50	557660	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RTCB15-6	557600	45A	6mm ²	336	0.15mm	25m
RTCB15-75	557670	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RTCB15-8	557610	65A	8mm ²	464	0.15mm	25m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Poids unitaire
RTCB15-10	557620	5 mm	0.1 kg
RTCB15-100	557680	17 mm	1 kg
RTCB15-10HL	503700	5 mm	0.1 kg
RTCB15-16	557630	6 mm	0.16 kg
RTCB15-16HL	503710	6 mm	0.16 kg
RTCB15-25	557640	8 mm	0.25 kg
RTCB15-25HL	503720	7.5 mm	0.25 kg
RTCB15-30	557650	9 mm	0.3 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Poids unitaire
RTCB15-50	557660	11 mm	0.5 kg
RTCB15-6	557600	4 mm	0.06 kg
RTCB15-75	557670	13.5 mm	0.75 kg
RTCB15-8	557610	4.5 mm	0.08 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE