nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A



CERTIFICATIONS

FONCTIONS

- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Équipé d'un plot d'entrée
- Boulons inclus pour les connexions de sortie
- Carter de protection transparent
- Accessibilité de câblage
- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation
- Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	**TR-125A**
Référence article	563150
Matériau	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	1000

Référence catalogue	TR-125A
Courant de court-circuit pic (Ipk)	40kA
Courant admissible à court terme (Icw) 1s	8.4kA
Nombre de connexions côté ligne	1
Nombre de connexions côté charge	5
Taille du filetage 1 (TS1)	M5
Taille du filetage 2 (TS2)	M6
Profondeur (D)	117mm
Hauteur (H)	126 mm
Largeur (W)	150 mm
Poids unitaire	0.68 kg
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0
Conformité	IEC® 60439.1 CEI® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.