

Bornes de raccordement conducteurs plats, W060



Bornes de connexion qui sécurisent les connecteurs plats reliés aux barres collectrices.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

GL

DNV-GL

DNV-GL

FONCTIONS

Description: Bornes pour conducteurs plats avec vis de serrage imperdables, le conducteur peut être chevauché, indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne. Contact entre le conducteur et la barre collectrice via le bloc de contact.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.

Homologations: UL, GL, DNV-GL.

End feed: 630 A

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Quantité par colis
01319	43mm	38mm	88mm	Acier doux	Plaqué	6
01759	43mm	40mm	98mm	Acier doux	Plaqué	3

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE