


Adaptateur de barre collectrice 32 A avec câbles, WO60



Adaptateurs de barre collectrice adaptés à la conception des composants.

NORMES INDUSTRIELLES

GL

FONCTIONS

Description: Adaptateur de barre collectrice, 32 A. Avec câbles 6 mm². Adapté au disjoncteur conçu par le fabricant.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 32 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 1.6 W.

Largeur: 45 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: GL.

Type : 32427 - For direct starter Schneider Electric LUB12/32; 32434 - For direct starter Schneider Electric GV2-M/P; 32498 - For direct starter ABB MS116/132; 32639 - For direct starter Siemens S0 with screw connection

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32427	200mm	45mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32498	200mm	45mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32434	200mm	45mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair
32639	200mm	45mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE