


# Adaptateur de barre collectrice 32A sans câbles, WO60



Adaptateur de barre collectrice universel, avec un rail de montage ajustable et des bornes à ressort 1,5-6 mm<sup>2</sup>.

## FONCTIONS

Description: Adaptateur de barre collectrice 32 A. Avec un rail de montage ajustable. Sans câble, avec bornes à ressort 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 32 A.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Puissance dissipée à 80% de charge: 1.6 W.

Pôles: 3 bornes.

Unité de livraison: 1 pièce.

It is pre-fitted with spring terminals 1,5-6 mm<sup>2</sup> wich speeds up connecting

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
32486	200mm	45mm	63mm	Plastique, Acier doux	Plaqué	Noir, Gris clair

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**