

Verrouillage de l'Entrée de Câble Connectée, CCFL



Disponibles en option, les cadres de verrouillage CCFL permettent de s'assurer que les œilletons restent en place et ne peuvent être retirés sans outils.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

FONCTIONS

Finition: Noir

Unité de livraison: 10

Description: Les cadres de verrouillage sont compatibles avec les systèmes d'entrée de câbles CCFO et CCFI. Les éléments de verrouillage permettent de garantir que les œilletons ne peuvent pas être retirés sans outils. Pour conserver la certification UL, le système CCFLO doit être utilisé avec le système CCFO.

Resistance à la température: -40 °C à +120 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Matériau: Polyamide 6.6

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCFLI14	58319	80mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Finition brute
CCFLI610	58323	105mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Finition brute
CCFLI816	58324	125mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Finition brute
CCFLI1024	58325	152mm	70mm	11.5mm	Polyamide	Finition brute

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE