

# Eclairage LED compact, TLCL



Cette lampe d'armoire LED économe en énergie peut être montée de différentes façons, mais également directement sur des profilés 19", dans toutes les armoires, et facilite l'entretien sur le terrain.

## NORMES INDUSTRIELLES

CE

EAC

## FONCTIONS

Description: Système d'éclairage avec une conception compacte, convient à tous les types de boîtiers ou racks. Il y a trois possibilités de fixation possible : magnétiquement, fixation par vis avec une distance variable entre les trous et/ou snap-en rack 19". Cette lampe a une très longue durée de vie (environ 50 000 h.) en raison de l'utilisation de la technologie LED. Le corps du système d'éclairage est faite de PC-ABS. Un connecteur intégré permet l'activation de la lampe par un contacteur de porte à l'aide de l'TLCS produit sans effectuer de câblage supplémentaire. Le tube de led est faite de PC et la couleur de la lumière est blanc.

Type de lampe: Led haute puissance.

Éclairage: 945 Lm.

Power Consumption: 7,2 W.

Humidité opérationnel: -20 °C to +50 °C.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm<sup>2</sup> câble extrémité ouverte ( 1,5 m de long ) , 2x0,75 mm<sup>2</sup> mini- connecteur pour l'utilisation de l'interrupteur de porte .

Homologations: CE, EAC.

Livraison: 1 lumière avec câble fixe monté, aimants intégrés et vis de fixation

Livraison : 1 light with fix mounted connection cable, integrated magnets and mounting screws

Luminosité : 945 Lm

Power consumption: 7,2 W

Température de service : -20 °C to +50 °C

Connections: 2x0.75 mm<sup>2</sup> open end cable (1,5 m long), 2x0.75 mm<sup>2</sup> mini-connector for door switch use

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Plastique

**Finition:** Texturé

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Couleur    | Code couleur | Tension CA |
|---------------------|---------|---------|------------|------------|--------------|------------|
| TLCL87035           | 26mm    | 448mm   | 54.5mm     | Gris clair | RAL 7035     | 240V       |
| TLCL87035-24        | 26mm    | 448mm   | 54.5mm     | Gris clair | RAL 7035     |            |
| TLCL89005           | 26mm    | 448mm   | 54.5mm     | Noir foncé | RAL 9005     | 240V       |
| TLCL89005-24        | 26mm    | 448mm   | 54.5mm     | Noir foncé | RAL 9005     |            |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

100-240 V disponible sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**