

Plate-forme de montage CrossBoard, WOCB




Plate-forme de connexion et de montage pour tous les composants CrossBoard.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

IEC

FONCTIONS

Description: Système de distribution électrique modulaire à 3 bornes, avec protection contre les contacts. Plate-forme de montage pour tous les composants CrossBoard.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 125 A.

Puissance dissipée à 80% de charge: 3,4 W (11225), 6 W (11405).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Courant nominal : 125 A

Power Dissipation at 80% Load: 3,4 W (11225), 6 W (11405)

Quantité standard : 1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau	Finition
11225	160mm	225mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
11405	160mm	405mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE