

Panneau partiel, 250x400, Acier

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DPP02504R5



Les portes partielles permettent de nombreuses configurations de compartiments séparés facilement accessibles à l'intérieur de l'armoire. Les panneaux sont fixés par des vis. De cette manière, ils ne peuvent être retirés que par le personnel d'entretien, afin d'améliorer la sécurité des opérateurs.

FONCTIONS

Description: Combiné avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, permet de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs compartiments lorsqu'aucune porte n'est requise.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoiresMK. Utiliser un accessoire DPC/DPCV pour les panneaux du dessus et du dessous.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 250mm

Largeur: 400mm

Profondeur: 17mm

Matériau de l'armoire: Acier doux

Famille de produits: Autoportant

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 1.75mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE