


Cadres supérieurs avant/arrière pour armoires au sol, MCU



Ce cadre crée un espace supplémentaire dans la partie supérieure et peut être séparé de l'armoire. Il dispose d'une perforation universelle pour un montage facile des accessoires.

FONCTIONS

Description : Pour l'entrée de câbles et leur acheminement ou l'installation d'une alimentation. Fixé sur la partie supérieure de l'armoire par quatre vis M12. Disponible en 200 mm ou 300 mm de haut. La plaque de toit de l'armoire CCR peut être utilisée pour fermer le caisson. Pour soulever un MCU avec une armoire, vous aurez besoin d'un kit de levage MCUK.

Panneaux latéraux : Kit MCUP fourni en tant qu'accessoire.

Matériau : Cadre en acier 1,75 mm, panneaux en acier de 1,35 mm.

Finition : Revêtement poudré structuré RAL 7035.

Protection : Conforme IP55.

Quantité fournie : 1 pièce avec panneaux avant et arrière, et accessoires de montage (sans plaque de toit).

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Gris clair
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035
Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
MCU2046R5		200mm	400mm	600mm	Acier	No
MCU2068R5	MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Acier	No
MCU2085R5		200mm	800mm	500mm	Acier	No
MCU2066R5		200mm	600mm	600mm	Acier	No
MCU2086R5		200mm	800mm	600mm	Acier	No
MCU2065R5		200mm	600mm	500mm	Acier	No
MCU2088R5	MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acier	No
MCU2105R5		200mm	1000mm	500mm	Acier	No
MCU2048R5	MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acier	No
MCU2106R5		200mm	1000mm	600mm	Acier	No
MCU2128R5	MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Acier	No
MCU2108R5	MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Acier	No
MCU2125R5		200mm	1200mm	500mm	Acier	No
MCU2126R5		200mm	1200mm	600mm	Acier	No
MCU3106R5		300mm	1000mm	600mm	Acier	No
MCU3088R5	MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acier	No

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
MCU3108R5	MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Acier	No
MCU3086R5		300mm	800mm	600mm	Acier	No
MCU3068R5	MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Acier	No
MCU3126R5		300mm	1200mm	600mm	Acier	No
MCU3048R5	MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acier	No
MCU3066R5		300mm	600mm	600mm	Acier	No
MCU3128R5	MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Acier	No

Avertissement

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE