

Interrupteur sectionneur à fusibles NH, NH fuse-switch disconnect



Interrupteur-sélectionneur à fusibles avec connexion facile en haut et en bas.

FONCTIONS

Description: Interrupteur-sectionneur 3 bornes à fusibles NH, taille 000 à 3, connexion en haut et en bas.

Tension nominale: 690 V.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, GL, VDE, DNV GL.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau	Finition
33216	200mm	89mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
33198	200mm	106mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
33398	200mm	106mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
33601	243mm	184mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
33602	288mm	210mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux
33603	300mm	256mm	Plastique	CEI Accessoires généraux	Plastique	Mat doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

*Pour la taille 2, un kit de conversion 33148 est nécessaire pour le montage sur les barres collectrices 5 mm. La taille 3 ne convient pas aux barres collectrices 5 mm.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE