


## Serrures | Armoires murales, ALL



Ces verrous à cylindre offrent de nombreuses configurations de verrouillage standard et en option pour remplacer l'insert deux points 3 mm standard.

### FONCTIONS

---

Description: Serrures à clé pouvant se monter à la place des serrures DIN 3 mm d'origine.

Unité de livraison: 1 pièce.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de clé | Code de clé |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-------------|-------------|
| ALL507              | ALL507            | 30mm    | 30mm    | 36mm       | Ronis       | C21323      |
| ALL506              | ALL506            | 30mm    | 30mm    | 36mm       | Ronis       | C21323      |
| ALL510N             | ALL510N           | 30mm    | 30mm    | 36mm       | Ronis       | C21323      |
| ALL508              | ALL508            | 30mm    | 30mm    | 36mm       | Ronis       | M21323      |
| ALL509              | ALL509            | 30mm    | 30mm    | 36mm       | Ronis       | 5333        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**