


Consoles monoblocs en acier inoxydable, MPGS



La console compacte en acier inoxydable MPGS avec indice de protection IP66/55 est disponible prête à l'emploi. Dotée d'un pupitre à charnières et d'une conception ergonomique qui facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM, elle permet également d'augmenter l'espace de montage disponible. Cette console peut être installée dans pratiquement n'importe quel environnement, en fonction de la qualité.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FONCTIONS

Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte : 2 mm. Panneau arrière : 1,5 mm. Plaques de fond : 1,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,5 mm.

Corps : plié et à soudure continue. La console comporte une base faisant office de socle intégré qui maintient la partie inférieure de la ou des portes à distance du sol.

Portes et panneaux : surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur le bord supérieur pour une ouverture à 90°. Panneau maintenu ouvert par mécanisme d'enclenchement/de libération automatique. Les unités de 1 200 mm de large sont équipées d'une double porte.

Platine de montage : Platine de montage de série dans la base.

Verrou : Verrous deux points 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux verrous deux points 3 mm.

Entrée de câble : Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles de série.

Mise à la masse : Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition : acier inoxydable brossé 400.

Protection : Porte simple : IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Double porte : IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison : Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La console est livrée sur une palette en bois.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur du corps: 2mm
Épaisseur de porte: 2mm
Finition: Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale	Poids
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : seules les consoles de 1 200 mm de large sont équipées d'une double porte. * Sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE