

Auvent de protection | Armoires murales, ARF



Un capot antipluie en acier doux offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.

FONCTIONS

Description: À utiliser si l'armoire est installée en extérieur, sur une armoire indépendante. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. Usinage nécessaire. Augmente les dimensions de l'armoire: H: 60 mm, P: 20 mm et L: 20 mm.

Matériau: Acier 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage.

Information complémentaire: Pour une exposition à des niveaux élevés de radiations UV, l'ARF doit être commandé avec une couche de peinture 100 % polyester. Une couche d'apprêt anticorrosion supplémentaire est recommandée pour les environnements humides. La résistance à la corrosion doit être prise en compte pour les applications extérieures et intérieures. Le capot ARF n'est pas compatible avec des charnières MMH 180°.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits
ARF02515R5	ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Acier doux	Montage mural
ARF02521R5	ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF03015R5	ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Acier doux	Montage mural
ARF03021R5	ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF04015R5	ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Acier doux	Montage mural
ARF04021R5	ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF04026R5	ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Acier doux	Montage mural
ARF04030R5	ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Acier doux	Montage mural
ARF05015R5	ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Acier doux	Montage mural
ARF05021R5	ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF05026R5	ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Acier doux	Montage mural
ARF05030R5	ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Acier doux	Montage mural
ARF06021R5	ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF06026R5	ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Acier doux	Montage mural
ARF06030R5	ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Acier doux	Montage mural
ARF06040R5	ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Acier doux	Montage mural

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits
ARF08021R5	ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Acier doux	Montage mural
ARF08026R5	ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Acier doux	Montage mural
ARF08030R5	ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Acier doux	Montage mural
ARF08040R5	ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Acier doux	Montage mural
ARF10030R5	ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Acier doux	Montage mural
ARF12030R5	ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Acier doux	Montage mural

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE