


# Ventilateur de toit, REU



L'unité d'extraction de toit, REU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. C'est une bonne solution lorsque l'espace est limité sur la porte ou les panneaux latéraux de l'armoire.

## NORMES INDUSTRIELLES

Composant UL 508A reconnu

CE

UKCA

EAC

## FONCTIONS

Description: Unité d'extraction à monter sur le toit de l'armoire pour assurer une aération naturelle. L'unité peut être facilement installée grâce à un système d'attache rapide. Efficacité de filtrage de >90% pour l'unité IP 54 (REU05R5).

Matériau: Acier peint et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, UL94V0.

Plage de température: -15 °C à +55 °C.

Protection: IP 33 Pas de filtre, IP 54 Filtre.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: Un ventilateur de toit.

Temperature range: -15 °C to +55 °C

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
REU05R5	101mm	436mm	436mm	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair
REU03R5	101mm	436mm	436mm	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**