


Petit boîtier ABS, DABP



La gamme de boîtiers terminaux en ABS, DABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme DABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

CE
UKCA
GOST
IP

FONCTIONS

Description: Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.

Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.

Resistance à la température: -40 à +60 °C.

Inflammabilité: UL94 HB.

Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Finition: RAL 7035.

Livraison: Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis de montage et caches en polyamide.

Body, couvercle, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

SPÉCIFICATIONS

Matériau: ABS
Couleur: Gris clair
Finition: Lisse

Table 1/1


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	No
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	No
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	No
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	No
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	No
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	No
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	No
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	No
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	No
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	No
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	No
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	No
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	No
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	No

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d'un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE