

Boîtier de jonction à brides et charnières piano, acier inoxydable, type 4X



Utilisées dans des applications intérieures ou extérieures, ces armoires combinent une charnière piano robuste, un joint sans raccord en mousse et des brides vissées en acier inoxydable pour protéger les composants dans des environnements corrosifs.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

CSA référence 42184 : Type 4, 4X, 12

CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

FONCTIONS

Joints entièrement soudés et lisses

Joint en mousse sans jonction

Vis en acier inoxydable et brides

Tirez sur la goupille de charnière piano en acier inoxydable pour enlever la porte

Écrous à souder fournis pour monter des panneaux supplémentaires et des kits de bornier

Éléments de liaison sur la porte et le corps

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 4
Matériau: Acier inoxydable 316L

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur du corps	Épaisseur de porte
A6044CHNFSS6	83390	152mm	102mm	102mm	1.59mm	1.59mm
A606CHNFSS6	83400	152mm	152mm	102mm	1.59mm	1.59mm
A1008CHNFSS6	83420	254mm	203mm	102mm	1.98mm	1.59mm
A12106CHNFSS6	83430	305mm	254mm	152mm	1.98mm	1.59mm
A1212CHNFSS6	83440	305mm	305mm	152mm	1.98mm	1.59mm
A1412CHNFSS6	83450	356mm	305mm	152mm	1.98mm	1.59mm
A1614CHNFSS6	83460	406mm	356mm	152mm	1.98mm	1.59mm
A8064CHNFSS6	83410	203mm	152mm	102mm	1.98mm	1.59mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

A6044CHNFSS and A6044CHNFSS6 UL 508A Listed. Les numéros de catalogue restants sont homologués UL 50.

Achetez les panneaux séparément. Des panneaux en acier inoxydable, en composite et en aluminium sont disponibles en option et pour presque toutes les dimensions.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE