

Cadre pivotant à montage centré, ESFM



Cadre pivotant pour des équipements 19" qui fournit de l'espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants fixés et à l'équipement une fois ouvert. Il offre également un espace supplémentaire à des fins de câblage et augmente la profondeur utile pour l'équipement destiné à être fixé sur le cadre pivotant.

FONCTIONS

Description: Cadre pivotant sur toute la hauteur pour composants 19" avec ouverture par la gauche ou la droite et montage sur toute la hauteur. Compatible avec les armoires juxtaposables acier. Les charnières sont conçues pour offrir plus de profondeur utile. Charnière supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de châssis en W rigide pour équipement lourd. Châssis zingué pour mise à la terre directe des composants montés. Accès complet à l'armoire grâce aux charnières 180° montées de série. Pour le montage, utiliser des barres de soutien transversales ESFB. Soutien en profondeur et câblage facile grâce à la plaque de fixation en profondeur SFMP. Profondeur réglable par pas de 12.5 mm.

Charge maximale: 1800 N, fourni avec système d'auto-positionnement.

Fermeture: Serrure DIN 3 mm (autres serrures possibles).

Matériau: Profilés verticaux 19": 2 mm - acier zingué Cadre : profilés verticaux 2 mm et profilés horizontaux 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 structurée.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières à 180°.

Instructions de montage: ESFM pour armoires juxtaposables de 800 mm, et 1000 mm de large. Ajouter une barre ESFB pour un montage dans une armoire acier juxtaposable.

Exigences de montage : ESFM pour les armoires joignables en acier de 800 mm (31), 1000 mm (39) de largeur ; ajoutez des ESFB pour le montage dans une armoire joinable en acier

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur: 3mm
- Matériau: Acier doux
- Finition: Zingué

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau de l'armoire
ESFM368	ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Acier doux
ESFM318	ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Acier doux
ESFM408	ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Acier doux
ESFM458	ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Acier doux
ESFM278	ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE