

Cadre pivotant excentré, ESFS



Cadre pivotant pour des équipements 19" qui fournit de l'espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants fixés et à l'équipement une fois ouvert. Il offre également un espace supplémentaire du côté serrure des profilés 19" afin d'optimiser la profondeur utile pour l'équipement destiné à être fixé sur le cadre pivotant.

FONCTIONS

Description: Cadre pivotant de hauteur complète pour composants 19" avec ouverture par la gauche ou la droite et montage sur toute la hauteur. Compatible avec les cellules juxtaposables. Les charnières sont conçues pour offrir plus de profondeur admissible. Charnière supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de châssis en W rigide pour équipement lourd. Châssis 19" zingué pour mise à la terre directe des composants montés. Équipé de série de charnières 130°. Accès complet à l'armoire possible en utilisant des charnières 180° ESFH180. Pour le montage, utiliser des barres de soutien transversales ESFB. Soutien en profondeur et câblage simple grâce à la plaque de fixation en profondeur SFMP. Profondeur réglable au pas de 12.5 mm.

Charge maximale: 1800 N, fourni avec système d'auto-positionnement.

Fermeture: Fermeture à crémone avec insert DIN 3 mm (autres serrures possibles).

Matériau: Profilés 19": acier zingué 2 mm, Ossature, profilés verticaux 2 mm. Profilés horizontaux: 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: ESFS pour cellule juxtaposable de 800 mm et 1000 mm de large. Ajouter une barre ESFB pour un montage dans une armoire juxtaposable acier.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 3mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau de l'armoire
ESFS368	ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Acier doux
ESFS318	ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Acier doux
ESFS408	ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Acier doux
ESFS458	ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Acier doux
ESFS278	ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE