

# Limiteurs de rotation, S2MRL



Le limiteur de rotation Sysspend 281-Max peut être réajusté sur les composants de couplage et de joint et est réglable par intervalles de 13,7 degrés. Limite la rotation des couplages et des joints tournant normalement sur 300 degrés.

## FONCTIONS

---

Le kit comprend dix billes en acier et une fiche

Le système de bras Sysspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
S2MRL	18832	10mm	10mm	10mm	Acier doux	Brillant lisse

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.