

# CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 20 mm, #6, 20M

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### EL20CPPB100



## FONCTIONS

---

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 153110

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Taille de barre d'armature, métrique: 20 mm

Taille de barre d'armature, US: #6


Taille de barre d'armature, Canada: 20M

Diamètre (Ø): 27 mm

Hauteur (H): 13 mm

Couleur: Jaune

Quantité par colis: 100



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**