

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K, 32 mm, #10

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EL32CPPB100



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 153160

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Taille de barre d'armature, métrique: 32 mm

Taille de barre d'armature, US: #10

Diamètre (Ø): 42 mm

Hauteur (H): 16 mm

Couleur: Jaune

Quantité par colis: 100



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE