

nVent LENTON Interlok HYA15HT Grout Additive, Hot Temperature



The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Hot Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to increase working time of the grout during hot temperature applications which allows for a longer time window to place the grout into the Interlok couplers. This proprietary grout additive increases the maximum working temperature of HY15LM grout from 100 °F (38 °C) to 122 °F (50 °C).

FONCTIONS

Allows for hot temperature grouting

Increases grout working time in hot climates

Extends the construction season

For use in pump or gravity fill applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Résistance à la compression	Température de fonctionnement	Poids unitaire
HYA15HT	24.1 MPa @ 1 d, 110.3 MPa @ 28 d	21 to 50 °C	0.05 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

For use with HY15LM grout only.

Hot weather concreting procedures, such as ACI 305 Hot Weather Concreting, must be followed.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

HYA15HT can be used in temperatures as low as 70 °F (21 °C) to extend working time; however, this may slow the compressive strength curve.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE