

# Sealing Disk



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

## FONCTIONS

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

Easy to install

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau        | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre 1 (Ø1) |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| LK607               | 145640            | Acier, Neoprene | 16 mm, 20 mm                         | #5, #6, #7                     | 15M, 20M                           | 89 mm           |
| LK608               | 145645            | Acier, Neoprene | 25 mm                                | #8                             | 25M                                | 92 mm           |
| LK614               | 145665            | Acier, Neoprene | 43 mm                                | #14                            | 45M                                | 105 mm          |
| LK611               | 145660            | Acier, Neoprene | 36 mm                                | #11                            | 35M                                | 105 mm          |
| LK610               | 145655            | Acier, Neoprene | 32 mm                                | #10                            |                                    | 102 mm          |
| LK609               | 145650            | Acier, Neoprene | 28 mm                                | #9                             | 30M                                | 95 mm           |

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Diamètre 2 (Ø2) | Épaisseur (T) | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|

|       |        |         |      |         |
|-------|--------|---------|------|---------|
| LK607 | 145640 | 12.7 mm | 2 mm | 0.03 kg |
| LK608 | 145645 | 22.2 mm | 2 mm | 0.03 kg |
| LK614 | 145665 | 38.1 mm | 2 mm | 0.04 kg |
| LK611 | 145660 | 28.6 mm | 2 mm | 0.04 kg |
| LK610 | 145655 | 28.6 mm | 2 mm | 0.04 kg |
| LK609 | 145650 | 25.4 mm | 2 mm | 0.04 kg |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**