nVent | LENTON

We connect and protect

T-Series Horizontal Transition Sleeve, Side Fill

The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. The vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FONCTIONS

- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Used to splice different diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique	Manchon	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US
RBT1418101HSA	Acier	Brut	Oui	Longueurs standard	57 mm, 43 mm	#18, #14

Table 2/3

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)
RBT1418101HSA	55M, 45M	86 mm	67 mm	165 mm	76 mm	26mm

Table 3/3	
Référence catalogue	**Poids unitaire**
RBT1418101HSA	3.55 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.