

CABS Busbar Support Kit

Power Utilities



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal d'application typique	Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	Température de fonctionnement	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de barre collectrice	Largeur (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE