

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Shielded, Side Hinged, 3 U, 84 HP

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-611



Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Face avant

Type: Face avant sans poignée

Fixation: Avec charnières, fixation latérale

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Type de joint: Textile

Matériau: Aluminium

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Hauteur du rack: 3 U

Hauteur: 128.4 mm

Largeur du rack: 84 HP

Largeur: 426.4 mm

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE