


Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

27230-002



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Glass type: ESG 6 mm, EN 12150

Opening angle 180°

Lock with key

Can be assembled at front and rear

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Porte de baie

Famille de produits: Novastar

Type: Porte vitrée

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Hauteur du rack: 9 U

Hauteur: 422 mm

Largeur: 553 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE