

Horizontal Rail, Front, Type R-KD, Rugged, Short Lip, 84 HP

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34566-284



Combinations of horizontal rails and side panels

⊕ = can be combined

⊖ = combination not recommended

Horizontal rail		Light r.d.	Frontier F	Heavy r.d.	Rugged r.d.
Light r.d.		⊖	⊕	⊕	⊕
Frontier F		⊕	⊕	⊕	⊕
Heavy r.d.		⊕	⊕	⊕	⊕
Rugged r.d.		⊕	⊕	⊕	⊕
Horizontal rail		Light r.d.	Frontier F	Heavy r.d.	Rugged r.d.
Light r.d.		⊕	⊕	⊕	⊕
Frontier F		⊕	⊕	⊕	⊕
Heavy r.d.		⊕	⊕	⊕	⊕
Rugged r.d.		⊕	⊕	⊕	⊕

Green Spaceschool

The rugged horizontal rail type can handle shock and vibration up to 25 g.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Type R-KD "rugged" horizontal rail with 3-hole fixing for increased robustness

Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface, with HP markings

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Profil horizontal

Famille de produits: EuropacPRO

Type: Durci, KD

Largeur du rack: 84 HP

Longueur: 431.8 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Without M4 thread to front, without printing and without notch for 19" bracket.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE