


RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RP1326



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

FONCTIONS

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L

Input connector C20

C13, C19 outlets

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Bâti de prises

Type de prise: CEI C13; CEI C19

Couleur: Noir

Longueur: 1490 mm

Tension CA: 208 V

Fonction: Entrée surveillée

Profondeur: 53 mm

Largeur: 52 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE