

EuropacPRO Rugged Rear Angle for Textile EMC Gasket

Centrale d'électricité



Corner profile covers the slot between the side panel and the rear panel of a subrack. Needed for a proper EMC shielding.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Required for shielding of rear

Can also be used as front closure when using a depth-adjustable 19" support bracket

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Package Quantity	Hauteur	Product Family	Product Type	Type
24566-499	6 U	1	265.9 mm	EuropacPRO	Couvert	Rugged
24566-197	3 U	1	132.6 mm	EuropacPRO	Couvert	Rugged

Référence catalogue	Rack Height	Package Quantity	Hauteur	Product Family	Product Type	Type
24566-199	3 U	1	132.6 mm	EuropacPRO	Couvert	Rugged
24566-497	6 U	1	265.9 mm	EuropacPRO	Couvert	Rugged

Table 2/2

Référence catalogue	Fonctionne avec	Unité de paquet	Certifications
24566-499	Bacs à cartes	Paire	RoHS
24566-197	Bacs à cartes	Paire	
24566-199	Bacs à cartes	Paire	RoHS
24566-497	Bacs à cartes	Paire	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order EMC textile gasket separately.

Corner profile cannot be used together with adapter for rear mounting.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE