


# Front Panel 2 HP Wide for Combined Mounting

## Power Utilities



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The non-shielded version can be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width, no sleeves can be used.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Flat front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

## SPÉCIFICATIONS

| Table 1/1           |                |              |                 |                 |                    |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Référence catalogue | Finition avant | Face d'appui | Arêtes traitées | Hauteur du rack | Quantité par colis |
| 30847-472           | Anodisé        | Conducteur   | Non             | 6 U             | 5                  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**