

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

Centrale d'électricité

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
30807-416	2 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-494	3 U	42 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
30807-506	3 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-596	4 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-764	6 U	42 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-771	6 U	63 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-776	6 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30808-067	3 U	63 HP	1	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30810-432	3 U	2 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30818-741	6 U	2 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive
30807-481	3 U	4 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-482	3 U	6 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-483	3 U	10 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-484	3 U	8 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-485	3 U	12 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-487	3 U	21 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-496	3 U	28 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-501	3 U	14 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-508	3 U	3 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-509	3 U	7 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
30807-510	3 U	5 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-778	6 U	4 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-777	6 U	5 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-752	6 U	6 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-753	6 U	10 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-755	6 U	12 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-757	6 U	21 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-758	6 U	14 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive
30807-766	6 U	28 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-779	6 U	8 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-780	6 U	16 HP	5	Screw-on Front	Anodisé	Anodisé
30807-833	6 U	7 HP		Screw-on Front	Anodisé	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
30807-416	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	84 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-494	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-506	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
30807-596	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-764	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-771	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-776	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30808-067	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30810-432	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30818-741	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-481	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-482	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-483	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-484	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-485	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-487	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-496	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
30807-501	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-508	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-509	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-510	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-778	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-777	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-752	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-753	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-755	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-757	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-758	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-766	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-779	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
30807-780	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
30807-833	Oui	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur	Certifications
30807-416	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30807-494	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
30807-506	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30807-596	Front Panel without Handle	426.4 mm	
30807-764	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
30807-771	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
30807-776	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
30808-067	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
30810-432	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS
30818-741	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS
30807-481	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
30807-482	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30807-483	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS
30807-484	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30807-485	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS

Référence catalogue	Type	Largeur	Certifications
30807-487	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
30807-496	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
30807-501	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
30807-508	Front Panel without Handle	14.9 mm	RoHS
30807-509	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS
30807-510	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
30807-778	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
30807-777	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
30807-752	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30807-753	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS
30807-755	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS
30807-757	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
30807-758	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
30807-766	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
30807-779	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30807-780	Front Panel without Handle	80.9 mm	RoHS
30807-833	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE