


Front Panel, Unshielded, Cut Outs for Coax Connectors

Power Utilities



Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive, unshielded version.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

3 U, 4 HP

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Fixation	Blindage électromagnétique	Matériau	Finition avant	Face d'appui
30118-355	Face avant sans poignée	À visser à l'avant	Non	Aluminium	Anodisé	Conducteur

Table 2/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur du rack	Largeur	Conformité
30118-355	Non	3 U	128.4 mm	4 HP	20 mm	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10

Table 3/3

Référence catalogue	Quantité par colis
30118-355	5

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE