


Novastar Steel Door

Centrale d'électricité



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

Can be assembled at front and rear

Lock (2233x) with key

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Couleur	Color Code	Hauteur	Product Type	Rack Height	Type
25230-020	Black Grey	RAL 7021	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
26230-020	Light Grey	RAL 7035	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
25230-021	Black Grey	RAL 7021	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
26230-021	Light Grey	RAL 7035	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
25230-022	Black Grey	RAL 7021	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
26230-022	Light Grey	RAL 7035	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
25230-023	Black Grey	RAL 7021	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
26230-023	Light Grey	RAL 7035	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
25230-024	Black Grey	RAL 7021	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
26230-024	Light Grey	RAL 7035	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
25230-025	Black Grey	RAL 7021	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
26230-025	Light Grey	RAL 7035	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
25230-030	Black Grey	RAL 7021	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
26230-030	Light Grey	RAL 7035	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
25230-026	Black Grey	RAL 7021	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
26230-026	Light Grey	RAL 7035	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
25230-027	Black Grey	RAL 7021	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door
26230-027	Light Grey	RAL 7035	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door

Référence catalogue	Couleur	Color Code	Hauteur	Product Type	Rack Height	Type
25230-028	Black Grey	RAL 7021	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
26230-028	Light Grey	RAL 7035	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
25230-029	Black Grey	RAL 7021	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door
26230-029	Light Grey	RAL 7035	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm

Référence catalogue	Largeur
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE