

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time

Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws


Approved for direct burial in earth and concrete

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du piquet de terre, réel (\emptyset)	Taille du tuyau d'eau (\emptyset)	Taille de barre d'armature, métrique
EK16	710355	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

- ⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.